

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement ou Inox A2.

Finition :

Acier:


Traité: résistance 900 N / mm², bruni.

Acier inoxydable:


Traité: résistance 900 N / mm², naturel.

Nota :

Rondelle concave sertie (monobloc).



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	D1	H	SW
07265-08	acier	M8	18	15	13

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	D1	H	SW
07265-10	acier	M10	22	18,5	17
07265-12	acier	M12	25	22,5	19
07265-16	acier	M16	31	29	24
07265-808	acier inoxydable A2	M8	18	15	13
07265-810	acier inoxydable A2	M10	22	18,5	17
07265-812	acier inoxydable A2	M12	25	22,5	19
07265-816	acier inoxydable A2	M16	31	29	24