

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio blu cromato o acciaio inox non trattato.


Nota:

Le viti di lunghezza 15, 35 e 45 non sono disponibili in acciaio inox.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

Disegni

Maniglie di bloccaggio
con filettatura esterna



Sintesi articoli

N. ordine Perno acciaio	N. ordine Perno acciaio inox	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06253-5010ΔX	06253-50101ΔX	50	M10	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15/20/25/30/35/40/45/50/60
06253-5012ΔX	-	50	M12	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15/20/25/30/35/40/45/50/60
06253-6310ΔX	06253-63101ΔX	63	M10	28	35,5	44	22,5	14,5	20/25/30/35/40/45/50/60
06253-6312ΔX	-	63	M12	28	35,5	44	22,5	14,5	20/25/30/35/40/45/50/60

