

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Maniglia a leva:

maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro.

Parti in acciaio:

classe di resistenza 5.8.

Altri componenti:

alluminio ad alta resistenza.

Versione:

Elementi in acciaio brunito.


Alluminio argentone anodizzato.

Nota:


I morsetti snodati vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alla maniglia a leva regolabile, consente un serraggio rapido.

Nota disegno:

1) Maniglia a leva



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5
06620-01	8	28	M8	65	8,5	72	31	29	13	13	5
06620-02	10	32	M8	65	9,5	76	35	29	15	15	5
06620-03	12	36	M8	65	10,5	81	40	29	18	17	6
06620-04	16	45	M10	80	13,5	103	50	37,5	22	22	6
06620-05	20	74	M10	95	22	131	70	42,5	30	30	10

