

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Resina termoindurente PF 31, colore nero. Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, non trattato.

Versione:



Finitura lucida.

Su richiesta:

Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.



Disegni



Sintesi articoli

Sintesi articoli

Pomello a tre lobi con collare alto, filettatura interna

N. ordine	Forma	Materiale componenti	D	D1	D3	H	T
06702-14006	K	acciaio	M6	40	16	22	12
06702-15008	K	acciaio	M8	50	18	28	14
06702-16210	K	acciaio	M10	62	22	35	14
06702-24006	K	acciaio inox	M6	40	16	22	9
06702-25008	K	acciaio inox	M8	50	18	28	13
06702-26210	K	acciaio inox	M10	62	22	35	13

Pomello a tre lobi con collare alto, filettatura esterna

N. ordine	Forma	Materiale componenti	D	D1	D3	H	L
06702-14006X15	L	acciaio	M6	40	16	22	15
06702-14008X20	L	acciaio	M8	40	16	22	20
06702-15008X20	L	acciaio	M8	50	18	28	20
06702-15010X25	L	acciaio	M10	50	22	28	25
06702-16210X25	L	acciaio	M10	62	22	35	25
06702-24006X20	L	acciaio inox	M6	40	12	22	20
06702-24008X20	L	acciaio inox	M8	40	16	22	20
06702-25008X20	L	acciaio inox	M8	50	18	28	20
06702-25010X30	L	acciaio inox	M10	50	18	28	30
06702-26210X30	L	acciaio inox	M10	62	22	35	30