

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:

*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.

Accessori:


Serratura girevole in poliammide 05567.

Serratura girevole, zinco, modello lungo 05568.

Serratura girevole con impugnatura a T 05572.

Serratura girevole con impugnatura a L 05573.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A con H=18	A con H=30	A con H=40	A con H=50	L	Adatto per serratura girevole norem
05569-135X160	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	16	28	38	48	35	05568, 05567, 05572, 05573
05569-135X180	con battuta	dritto	19,5	8,1	18	30	40	50	35	05568, 05567, 05572, 05573
05569-135X200	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	20	32	42	52	35	05568, 05567, 05572, 05573
05569-135X220	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	22	34	44	54	35	05568, 05567, 05572, 05573
05569-135X240	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	24	36	46	56	35	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X040	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	4	16	26	36	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X060	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	6	18	28	38	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X080	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	8	20	30	40	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X100	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	10	22	32	42	45	05568, 05567, 05572, 05573

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A con H=18	A con H=30	A con H=40	A con H=50	L	Adatto per serratura girevole norem
05569-145X120	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	12	24	34	44	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X140	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	14	26	36	46	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X160	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	16	28	38	48	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X180	con battuta	dritto	19,5	8,1	18	30	40	50	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X200	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	20	32	42	52	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X220	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	22	34	44	54	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X240	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	24	36	46	56	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X260	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	26	38	48	58	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X280	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	28	40	50	60	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X300	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	30	42	52	62	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X320	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	32	44	54	64	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X340	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	34	46	56	66	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X360	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	36	48	58	68	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X380	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	38	50	60	70	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X400	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	40	52	62	72	45	05568, 05567, 05572, 05573
05569-145X420	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	42	54	64	74	45	05568, 05567, 05572, 05573