

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione


## Materiale:

Acciaio da cementazione.

## Versione:

temprato e rettificato (HRC 60 ±2).

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D3	F	H
02026-0508	versione corta	5	8	1	8
02026-0610	versione corta	6	10	1	10
02026-0812	versione corta	8	12	1,2	12
02026-1014	versione corta	10	15	1,5	14
02026-1216	versione corta	12	18	1,5	16
02026-1620	versione corta	16	26	1,5	20
02026-2026	versione corta	20	30	2,5	26
02026-0510	versione lunga	5	8	1	10
02026-0612	versione lunga	6	10	1	12
02026-0818	versione lunga	8	12	1,2	18
02026-1022	versione lunga	10	15	1,5	22
02026-1224	versione lunga	12	18	1,5	24
02026-1630	versione lunga	16	26	1,5	30
02026-2036	versione lunga	20	30	2,5	36