

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

**Materiale:**  
Acciaio da bonifica.

**Versione:**  
temprato (33-39 HRC) e brunito.


**Nota:**  
Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.

Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.


Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.

**Nota disegno:**


La misura L1 si riferisce allo stato serrato.



Disegni



Avvertenza per il montaggio



(Le ganasce creano un effetto discendente)

- ① pressione orizzontale contro il pezzo da lavorare
- ② pressione verticale impedisce che il pezzo si sollevi

## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Forza di bloccaggio max. kN	Coppia di serraggio max. Nm
04571-104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
04571-105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4
04571-204	B	15	5	4	4	M4	7	-	5	2	20	9	8	6	2,5	2,7
04571-205	B	19	7	5	5	M5	9	-	6	2,5	25	11	10	7	3,5	5,4