

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:

elettrolucidato o sabbiato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	A	B	D	D3	H	H1	T
06648-55061	sabbiata	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55081	sabbiata	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65061	sabbiata	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65081	sabbiata	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65101	sabbiata	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75101	sabbiata	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75121	sabbiata	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
06648-55062	lucidatura elettrolitica	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55082	lucidatura elettrolitica	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65062	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65082	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65102	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75102	lucidatura elettrolitica	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75122	lucidatura elettrolitica	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

