

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.


Nota:

*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm e H=60 mm.

Accessori:

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-05.
 Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 05578-02.
 Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-03.
 Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo 05566-04.
 Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-01.
 Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-02.
 Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05566-06.
 Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593-01.
 Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05571-02.
 Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594-02.
 Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T Hygienic DESIGN 05593-04.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	BB1	A con H=18	A con H=30	A con H=36	A con H=40	A con H=50	A con H=60	L	Adatto per serratura girevole norelem
05566-07-45060	con battuta	a gomito verso l'alto	19,1	6	18	24	28	38	48	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45080	con battuta	a gomito verso l'alto	19,1	8	20	26	30	40	50	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45100	con battuta	a gomito verso l'alto	19,1	10	22	28	32	42	52	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45140	con battuta	a gomito verso l'alto	19,1	14	26	32	36	46	56	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45160	con battuta	a gomito verso l'alto	19,1	16	28	34	38	48	58	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45180	con battuta	diritto	19,1	18	30	36	40	50	60	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45200	con battuta	a gomito in giù	19,1	20	32	38	42	52	62	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45220	con battuta	a gomito in giù	19,1	22	34	40	44	54	64	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45240	con battuta	a gomito in giù	19,1	24	36	42	46	56	66	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45260	con battuta	a gomito in giù	19,1	26	38	44	48	58	68	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45280	con battuta	a gomito in giù	19,1	28	40	46	50	60	70	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45320	con battuta	a gomito in giù	19,1	32	44	50	54	64	74	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
05566-07-45500	con battuta	a gomito in giù	19,1	50	62	68	72	82	92	45	05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01, 05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04