

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.


Versione:

brunito.
Ganasce cementate.


Nota:

Elementi di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.

Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Compatibile con larghezza cava	B	B1	B2	D	H	H1	H3	L	L1	S
04500-01-19	12/14/16/18	65	19	20	M6	85	38	40	132	66	12
04500-01-26	20/22/24/28/30	75	26	20	M6	100	45	40	177	85,5	12
04500-01-38	32/36/42	90	38	20	M6	120	56	40	211	95	12