

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Poliammide (PA6).  
Anello di tenuta CR / NBR.

## Versione:

Grigio chiaro RAL 7035.

## Nota:

Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.

Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.

Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.


## Range di temperatura:

Statico: da -40 °C a +100 °C.  
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.

## Nota disegno:

1) Anello di guarnizione piatto da M32x1,5

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D	D1	H max.	L	SW1	SW2	Coppia di serraggio max. su SW1 Nm	Max. coppia di serraggio su SW2 Nm
84100-121500	con lunghezza filettatura standard	M12X1,5	3-6,5	31	8	15	15	1,5	1,5
84100-161500	con lunghezza filettatura standard	M16x1,5	5-9,5	35,5	8	20	20	2,5	2,5
84100-201500	con lunghezza filettatura standard	M20X1,5	8-13	36	8	24	24	3,5	3,5
84100-251500	con lunghezza filettatura standard	M25x1,5	11-17	43	8	29	29	5	5
84100-321500	con lunghezza filettatura standard	M32x1,5	15-21	50	10	36	36	5	5
84100-401500	con lunghezza filettatura standard	M40X1,5	19-28	51	10	46	46	7,5	7,5

## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D	D1	H max.	L	SW1	SW2	Coppia di serraggio max. su SW1 Nm	Max. coppia di serraggio su SW2 Nm
84100-161510	con filettatura lunga	M16x1,5	5-9,5	42,5	15	20	20	2,5	2,5
84100-201510	con filettatura lunga	M20x1,5	8-13	43	15	24	24	3,5	3,5
84100-251510	con filettatura lunga	M25x1,5	11-17	50	15	29	29	5	5
84100-321510	con filettatura lunga	M32x1,5	15-21	55	15	36	36	5	5
84100-401510	con filettatura lunga	M40x1,5	19-28	59	18	46	46	7,5	7,5