

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.


Versione:

Finitura lucida, colore nero.

Nota:

Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3	D4	H2	L1	L3
06830-701A3	filettatura interna	70	5/16-18	30	26,5	11,5	23	33,5
06830-701A4	filettatura interna	70	3/8-16	30	26,5	11,5	23	33,5
06830-831A5	filettatura interna	83	1/2-13	35	31,5	14	28	40
06830-831A6	filettatura interna	83	5/8-11	35	31,5	14	28	40
06830-702C0	Foro alesato	70	0,375	30	26,5	11,5	23	33,5
06830-702CP	Foro alesato	70	0,5	30	26,5	11,5	23	33,5
06830-832CP	Foro alesato	83	0,5	35	31,5	14	28	40
06830-832CQ	Foro alesato	83	0,625	35	31,5	14	28	40