

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Corpo base in alluminio.

Pistone a doppio effetto in acciaio inox.

**Versione:**

Corpo base anodizzato colore nero.

**Nota:**

Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.

La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.

F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.

**Su richiesta:**

Interruttore di prossimità.

**Accessori:**

- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625

Esempi di utilizzo:



con viti dall'alto



con viti dal basso




laterale, all'indietro



laterale, in avanti

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	Forma	Dimensioni	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
05610-1251	con rotazione destrorsa	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
05610-1321	con rotazione destrorsa	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
05610-1401	con rotazione destrorsa	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
05610-1501	con rotazione destrorsa	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
05610-1631	con rotazione destrorsa	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	20	M10	10,5	M12	G1/8	10,5
05610-2251	con rotazione sinistrorsa	C	25	50	7,5	15	40	20	17	35	14	M8	6,5	M8	M5	8,5
05610-2321	con rotazione sinistrorsa	C	32	60	12,5	20	45	30	18	45	16	M8	6,5	M8	G1/8	8,5
05610-2401	con rotazione sinistrorsa	C	40	70	15,5	24,5	52	37	22	55	16	M8	8,5	M10	G1/8	8,5
05610-2501	con rotazione sinistrorsa	C	50	80	21,5	31	66	46	25	65	15	M10	8,5	M10	G1/8	10,5
05610-2631	con rotazione sinistrorsa	C	63	90	27,5	37,5	80	60	30	80	15	M10	10,5	M12	G1/8	10,5

N. ordine	H	H1	H2	H3	H4	H5	Corsa S	L	S1	S2	T	T1	F1 N	Accessori
05610-1251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170	05620-25, 05625-2500
05610-1321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270	05620-32, 05625-3240
05610-1401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450	05620-40, 05625-3240
05610-1501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700	05620-50, 05625-5063
05610-1631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100	05620-63, 05625-5063
05610-2251	83	125	78	17	44,5	32	27	55	15	12	5	20	170	05620-25, 05625-2500
05610-2321	96	145	90	22	50	43	30	60	16	14	6,5	20	270	05620-32, 05625-3240
05610-2401	96	145	90	20	52	40	31	70	16	15	8	25	450	05620-40, 05625-3240
05610-2501	106	162	100	25	53,5	45	30	85	15	15	6,5	30	700	05620-50, 05625-5063
05610-2631	106	162	100	28	53,5	36	30	100	15	15	8,5	30	1100	05620-63, 05625-5063

