



Descrizione articolo/immagini prodotto



Bloccaggio laterale



Tensione verticale



Tensione orizzontale



Se si monta una testina sul cilindro di serraggio, fissare il gambo con una chiave per dadi in modo da evitare l'assorbimento della forza torcente.

Descrizione

Materiale:

Camma in acciaio per utensili.
Asta e maniglia in acciaio da bonifica.
Pomelli a sfera in resina termoindurente PF 31.

Versione:

Camma e asta temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Pomello a sfera nero.


Nota:

* Forza manuale consentita per la maniglia.

Accessori:

Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Forza di bloccaggio N	Forza manuale FH N
04402-252500	senza impugnatura	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	-	15	123°	12	-	3000	150*
04402-252501	con impugnatura	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	20	15	123°	12	69,5	3000	150*
04402-323200	senza impugnatura	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	-	19,5	135°	15	-	4000	200*
04402-323201	con impugnatura	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	25	19,5	135°	15	103	4000	200*

