

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:

Corpo base brunito.


Ganascia trattata termicamente e brunita.

La superficie di arresto della ganascia è rettificata.

Nota:

Il tenditore regolabile viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	B	B1	B2	H	H1	H2	J	L	L1	L2	F1 kN	M1 Nm
04470-05-93108016	25	8,5	14	19,5	16	7	7	72	16,5	10	3,6	6,5
04470-05-93112022	35	13	20	29	22	9	12	105	26,5	13,5	7,4	19
04470-05-93116030	40	17	26	39	30	13	14	137	30	17,5	11,7	32