


Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Giallo navone RAL 1021	Rosso traffico RAL 3020
Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017	Grigio chiaro RAL 7035	



Descrizione

Descrizione del prodotto:

I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.

Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.

Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.

Materiale:

Barra di bloccaggio 1.0503.

Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Molla di compressione 1.4310.

Calotta barra termoplastica PA.

Versione:

Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.

Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Molla di compressione non trattata.

Calotta barra di bloccaggio in vari colori:

- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035

Vantaggi:

La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.

A scelta con calotte barra colorate in plastica.

battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.

Su richiesta:

Modelli speciali.

Accessori:

Supporti per spine a leva 03099.

Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Nota disegno:

Forma A: senza calotta barra, senza controdado

Forma C: senza calotta barra, con controdado


Forma B: con calotta barra, senza controdado

Forma D: con calotta barra, con controdado

1) Battuta a sinistra

2) Battuta a destra

Disegni



Sintesi articoli

Perno d'arresto con battuta

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-1040410	A	a sinistra	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
03099-22-1040510	A	a sinistra	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-1040610	A	a sinistra	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-1040512	A	a sinistra	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-1040612	A	a sinistra	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-1040812	A	a sinistra	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-1040616	A	a sinistra	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-1040816	A	a sinistra	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-1041016	A	a sinistra	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-10408201	A	a sinistra	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-10410201	A	a sinistra	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-10412201	A	a sinistra	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
03099-22-2040410	A	a destra	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
03099-22-2040510	A	a destra	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-2040610	A	a destra	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-2040512	A	a destra	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-2040612	A	a destra	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-2040812	A	a destra	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-2040616	A	a destra	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-2040816	A	a destra	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-2041016	A	a destra	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-20408201	A	a destra	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-20410201	A	a destra	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-20412201	A	a destra	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
03099-22-1050410	B	a sinistra	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
03099-22-1050510	B	a sinistra	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-1050610	B	a sinistra	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-1050512	B	a sinistra	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-1050612	B	a sinistra	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-1050812	B	a sinistra	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-1050616	B	a sinistra	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-1050816	B	a sinistra	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-1051016	B	a sinistra	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-10508201	B	a sinistra	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-10510201	B	a sinistra	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-10512201	B	a sinistra	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
03099-22-2050410	B	a destra	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-2050510	B	a destra	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-2050610	B	a destra	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-2050512	B	a destra	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-2050612	B	a destra	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-2050812	B	a destra	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-2050616	B	a destra	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-2050816	B	a destra	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-2051016	B	a destra	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-20508201	B	a destra	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-20510201	B	a destra	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-20512201	B	a destra	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
03099-22-1060410	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-1060510	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-1060610	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-1060512	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-1060612	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-1060812	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-1060616	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-1060816	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-1061016	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-10608201	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-10610201	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-10612201	C	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-10604102	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-10605102	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-10606102	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-10605122	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-10606122	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-10608122	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-10606162	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-10608162	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-10610162	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-106082012	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-106102012	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-106122012	C	a sinistra	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-106041016	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-106051016	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-106061016	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-106051216	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-106061216	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-106081216	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-106061616	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-106081616	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-106101616	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-1060820116	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-1061020116	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-1061220116	C	a sinistra	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-106041084	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-106051084	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-106061084	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-106051284	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-106061284	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-106081284	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-106061684	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-106081684	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-106101684	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-1060820184	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-1061020184	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-1061220184	C	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-106041086	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-106051086	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-106061086	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-106051286	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-106061286	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-106081286	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-106061686	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-106081686	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-106101686	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-1060820186	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-1061020186	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-1061220186	C	a sinistra	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-106041087	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-106051087	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-106061087	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-106051287	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-106061287	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-106081287	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-106061687	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-106081687	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-106101687	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-1060820187	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-1061020187	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-1061220187	C	a sinistra	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-106041088	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-106051088	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-106061088	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-106051288	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-106061288	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-106081288	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-106061688	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-106081688	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-106101688	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-1060820188	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-1061020188	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-1061220188	C	a sinistra	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-2060410	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-2060510	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-2060610	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-2060512	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-2060612	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-2060812	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-2060616	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-2060816	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-2061016	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-20608201	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-20610201	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-20612201	C	a destra	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-20604102	C	a destra	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-20605102	C	a destra	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-20606102	C	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-20605122	C	a destra	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-20606122	C	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-20608122	C	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-20606162	C	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-20608162	C	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-20610162	C	a destra	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-206082012	C	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-206102012	C	a destra	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-206122012	C	a destra	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-206041016	C	a destra	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-206051016	C	a destra	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-206061016	C	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-206051216	C	a destra	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-206061216	C	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-206081216	C	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-206061616	C	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-206081616	C	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-206101616	C	a destra	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-2060820116	C	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-2061020116	C	a destra	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-2061220116	C	a destra	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-206041084	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-206051084	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-206061084	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-206051284	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-206061284	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-206081284	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-206061684	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-206081684	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-206101684	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-2060820184	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-2061020184	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-2061220184	C	a destra	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-206041086	C	a destra	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-206051086	C	a destra	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-206061086	C	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-206051286	C	a destra	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-206061286	C	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-206081286	C	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-206061686	C	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-206081686	C	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-206101686	C	a destra	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-2060820186	C	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-2061020186	C	a destra	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-2061220186	C	a destra	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-206041087	C	a destra	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-206051087	C	a destra	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-206061087	C	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-206051287	C	a destra	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-206061287	C	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-206081287	C	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-206061687	C	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-206081687	C	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-206101687	C	a destra	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-2060820187	C	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-2061020187	C	a destra	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-2061220187	C	a destra	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-206041088	C	a destra	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
03099-22-206051088	C	a destra	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
03099-22-206061088	C	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
03099-22-206051288	C	a destra	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
03099-22-206061288	C	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
03099-22-206081288	C	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
03099-22-206061688	C	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
03099-22-206081688	C	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
03099-22-206101688	C	a destra	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
03099-22-2060820188	C	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
03099-22-2061020188	C	a destra	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
03099-22-2061220188	C	a destra	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
03099-22-1070410	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-1070510	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-1070610	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-1070512	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-1070612	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-1070812	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-1070616	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-1070816	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-1071016	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-10708201	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-10710201	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-10712201	D	a sinistra	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-10704102	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-10705102	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-10706102	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-10705122	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-10706122	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-10708122	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-10706162	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-10708162	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-10710162	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-107082012	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-107102012	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-107122012	D	a sinistra	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041016	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051016	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061016	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051216	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061216	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081216	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061616	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081616	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101616	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820116	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020116	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220116	D	a sinistra	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041084	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051084	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061084	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051284	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061284	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081284	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061684	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081684	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101684	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820184	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020184	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220184	D	a sinistra	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041086	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051086	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061086	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051286	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061286	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081286	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061686	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081686	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101686	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820186	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020186	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220186	D	a sinistra	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041087	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051087	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061087	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051287	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061287	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081287	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061687	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081687	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101687	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820187	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020187	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220187	D	a sinistra	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041088	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051088	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061088	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051288	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061288	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-107081288	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061688	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081688	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101688	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820188	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020188	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220188	D	a sinistra	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-2070410	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-2070510	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-2070610	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-2070512	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-2070612	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-2070812	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-2070616	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-2070816	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-2071016	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-20708201	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-20710201	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-20712201	D	a destra	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-20704102	D	a destra	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-20705102	D	a destra	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-20706102	D	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-20705122	D	a destra	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-20706122	D	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-20708122	D	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-20706162	D	a destra	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-20708162	D	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-20710162	D	a destra	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-207082012	D	a destra	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-207102012	D	a destra	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-207122012	D	a destra	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041016	D	a destra	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051016	D	a destra	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061016	D	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051216	D	a destra	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061216	D	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081216	D	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061616	D	a destra	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081616	D	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101616	D	a destra	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820116	D	a destra	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020116	D	a destra	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220116	D	a destra	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041084	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051084	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061084	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051284	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061284	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081284	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061684	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081684	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101684	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820184	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020184	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220184	D	a destra	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041086	D	a destra	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051086	D	a destra	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061086	D	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051286	D	a destra	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061286	D	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081286	D	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061686	D	a destra	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081686	D	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101686	D	a destra	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-22-2070820186	D	a destra	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020186	D	a destra	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220186	D	a destra	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041087	D	a destra	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051087	D	a destra	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061087	D	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051287	D	a destra	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061287	D	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081287	D	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061687	D	a destra	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081687	D	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101687	D	a destra	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820187	D	a destra	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020187	D	a destra	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220187	D	a destra	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041088	D	a destra	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051088	D	a destra	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061088	D	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051288	D	a destra	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061288	D	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081288	D	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061688	D	a destra	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081688	D	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101688	D	a destra	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820188	D	a destra	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020188	D	a destra	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220188	D	a destra	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60