

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio. Staffa di fissaggio in acciaio colato.  
Acciaio inox.


**Versione:**

Acciaio zincato e passivato.  
Acciaio inox non trattato.  
Impugnatura in plastica resistente all'olio

**Nota:**

La pinza di traino è adatta per le operazioni in cui lo spazio laterale per il fissaggio è limitato. In questo caso, l'angolare d'appoggio della pinza di traino viene fissato dal basso alla piastra di supporto.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di bloccaggio F3 N
05815-05-03400	acciaio	90°	50°	250	3400	1100
05815-05-13000	acciaio inox	90°	50°	200	3000	1000

N. ordine	Materiale corpo base	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
05815-05-03400	acciaio	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
05815-05-13000	acciaio inox	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5