



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

PC/ABS.

Versione:

Alloggiamento colore nero, bianco o beige. Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.

Nota:

Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.

Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta.

Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.

L'impugnatura precedentemente chiusa impedisce il ribaltamento.

Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.

Coppia max. per il serraggio delle viti: 2 Nm.

Forma A: con chiave

Forma B: senza chiave

Modalità di utilizzo

Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.

Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.

Utilizzo:

- Industria automobilistica
- Tecnologia medica
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile

Montaggio:

1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.

Fornitura:


Con le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 chiavi.

Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5).

Nota disegno:

- 1) Battente della porta
- 2) Telaio
- 3) Impugnatura
- 4) Angolare di montaggio
- 5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
- 6) Sezione di montaggio

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Colore corpo base	Colore componenti	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
05596-10-2102356000	A	con chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2107356000	A	con chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2112356000	A	con chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2117356000	A	con chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2102356022	A	con chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2107356022	A	con chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2112356022	A	con chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2117356022	A	con chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2102356033	A	con chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2107356033	A	con chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2112356033	A	con chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2117356033	A	con chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2102356001	A	con chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2107356001	A	con chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2112356001	A	con chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2117356001	A	con chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,41	35	4
05596-10-2002356000	B	senza chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356000	B	senza chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356000	B	senza chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356000	B	senza chiave	nero	nero	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356022	B	senza chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356022	B	senza chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356022	B	senza chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356022	B	senza chiave	bianco	bianco	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356033	B	senza chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356033	B	senza chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356033	B	senza chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356033	B	senza chiave	beige	beige	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356001	B	senza chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356001	B	senza chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356001	B	senza chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Colore corpo base	Colore componenti	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
05596-10-2017356001	B	senza chiave	nero	cromato	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

N. ordine	Forma	Colore componenti	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=Forza di tenuta (N)	Forza di trazione F1 N	Range di temperatura °C	S=Spessore battente porta in mm	Viti
05596-10-2102356000	A	nero	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2107356000	A	nero	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2112356000	A	nero	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2117356000	A	nero	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2102356022	A	bianco	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2107356022	A	bianco	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2112356022	A	bianco	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2117356022	A	bianco	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2102356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2107356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2112356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2117356033	A	beige	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2102356001	A	cromato	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2107356001	A	cromato	22	26,1	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2112356001	A	cromato	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2117356001	A	cromato	22	26,1	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356000	B	nero	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356000	B	nero	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356000	B	nero	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356000	B	nero	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356022	B	bianco	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356022	B	bianco	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356022	B	bianco	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356022	B	bianco	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356033	B	beige	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356001	B	cromato	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356001	B	cromato	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356001	B	cromato	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356001	B	cromato	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 a 60	17-22	M5X20