


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.

Nota:

Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.

Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto.

Range di temperatura:

da -10 °C a +80 °C

Caratteristiche:

- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min

Sintesi articoli

N. ordine	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-2506X0120	6	48	120
22052-2506X0145	6	58	145
22052-2506X0160	6	64	160
22052-2506X0177	6	71	177,5
22052-2506X0180	6	72	180
22052-2506X0200	6	80	200
22052-2506X0230	6	92	230
22052-2506X0245	6	98	245
22052-2506X0265	6	106	265
22052-2506X0285	6	114	285
22052-2506X0290	6	116	290
22052-2506X0305	6	122	305
22052-2506X0317	6	127	317,5
22052-2506X0330	6	132	330
22052-2506X0380	6	152	380
22052-2506X0420	6	168	420
22052-2506X0480	6	192	480
22052-2506X0500	6	200	500
22052-2506X0540	6	216	540
22052-2506X0600	6	240	600
22052-2506X0650	6	260	650
22052-2506X0780	6	312	780
22052-2506X0915	6	366	915
22052-2506X0950	6	380	950

