

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:


*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.

Accessori:

Serratura girevole in zinco, con chiave 05564-10.

Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga 05564-14.

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A con H=18 | A con H=30 | A con H=50 | B | B1 | L | Adatto per serratura girevole norem |
|----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|-----|----|-------------------------------------|
| 05564-15-13506 | con battuta | a gomito verso l'alto | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |

Sintesi articoli

| N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A con H=18 | A con H=30 | A con H=50 | B | B1 | L | Adatto per serratura girevole norem |
|----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|-----|----|-------------------------------------|
| 05564-15-13508 | con battuta | a gomito verso l'alto | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13510 | con battuta | a gomito verso l'alto | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13513 | con battuta | a gomito verso l'alto | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13514 | con battuta | a gomito verso l'alto | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13516 | con battuta | a gomito verso l'alto | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13518 | con battuta | dritto | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13520 | con battuta | a gomito in giù | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13522 | con battuta | a gomito in giù | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13524 | con battuta | a gomito in giù | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13526 | con battuta | a gomito in giù | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-13528 | con battuta | a gomito in giù | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 35 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14504 | con battuta | a gomito verso l'alto | 4 | 16 | 36 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14506 | con battuta | a gomito verso l'alto | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14508 | con battuta | a gomito verso l'alto | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14510 | con battuta | a gomito verso l'alto | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14513 | con battuta | a gomito verso l'alto | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14514 | con battuta | a gomito verso l'alto | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14516 | con battuta | a gomito verso l'alto | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14518 | con battuta | dritto | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14520 | con battuta | a gomito in giù | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14522 | con battuta | a gomito in giù | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14524 | con battuta | a gomito in giù | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14526 | con battuta | a gomito in giù | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14528 | con battuta | a gomito in giù | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14530 | con battuta | a gomito in giù | 30 | 42 | 62 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14532 | con battuta | a gomito in giù | 32 | 44 | 64 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14534 | con battuta | a gomito in giù | 34 | 46 | 66 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14536 | con battuta | a gomito in giù | 36 | 48 | 68 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14538 | con battuta | a gomito in giù | 38 | 50 | 70 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14540 | con battuta | a gomito in giù | 40 | 52 | 72 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |
| 05564-15-14542 | con battuta | a gomito in giù | 42 | 54 | 74 | 19 | 8,1 | 45 | 05564-10, 05564-14 |