

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio da bonifica.

Versione:


brunito.

Perno filettato bonificato.

Nota:

La superficie di appoggio può essere adattata alle diverse caratteristiche mediante gli inserti, vedere 02387.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A min.	B max.	C	D	SW	SW1	G	G1
02385-06040	40	10	20	27	24	24	M6	M16X1,5
02385-06050	50	20	20	27	24	24	M6	M16X1,5
02385-08040	40	10	20	27	24	24	M8	M16X1,5
02385-08050	50	20	20	27	24	24	M8	M16X1,5
02385-08070	70	40	20	27	24	24	M8	M16X1,5
02385-10040	40	10	25	40	36	30	M10	M20x1,5
02385-10050	50	20	25	40	36	30	M10	M20x1,5
02385-10070	70	40	25	40	36	30	M10	M20x1,5
02385-12040	40	10	30	40	36	30	M12	M20x1,5
02385-12050	50	20	30	40	36	30	M12	M20x1,5
02385-12070	70	40	30	40	36	30	M12	M20x1,5
02385-12100	100	50	30	50	46	36	M12	M24x2
02385-12150	150	100	30	50	46	36	M12	M24x2
02385-16040	40	10	30	40	36	30	M16	M20x1,5
02385-16050	50	20	30	40	36	30	M16	M20x1,5
02385-16070	70	40	30	40	36	30	M16	M20x1,5
02385-16100	100	50	30	50	46	36	M16	M24x2
02385-16150	150	100	30	50	46	36	M16	M24x2

