

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disinnestare
tramite sollevamento

**Descrizione****Materiale:**

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.


Versione:

Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.

Su richiesta:

Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" può essere realizzata in altre lunghezze.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	Dimensioni	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Numero denti
06450-903008	grezzo	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-904008	grezzo	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-905008	grezzo	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
06450-003008	grezzo	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-004008	grezzo	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-005008	grezzo	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-104008	grezzo	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-105008	grezzo	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-106008	grezzo	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-206008	grezzo	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-208008	grezzo	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-308008	grezzo	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-310008	grezzo	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-410008	grezzo	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-412008	grezzo	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-512008	grezzo	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-516008	grezzo	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26