

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.

Nota:

I cuscinetti a rulli incrociati in acciaio sono costituiti da un anello interno e un anello esterno monoblocco. Grazie a questa struttura, offrono elevata rigidità, precisione e scorrevolezza. Il cuscinetto a rulli incrociati è adatto sia alla rotazione dell'anello interno che a quella dell'anello esterno.

Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).

I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.

I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.

Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.


Dati tecnici:

Vedi sezione Download, Nota tecnica.

Nota disegno:

- 1) Ruote
- 2) Distanziale
- 3) Anello interno
- 4) Anello esterno
- 5) Guarnizione

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	D	D1	H	R	D2	D3	Capacità di carico dinamico kN	Capacità di carico statico kN
23831-002008	Gioco normale	20	36	8	0,8	31	24	3,1	3,23
23831-002508	Gioco normale	25	41	8	0,8	36	29	3,63	3,83
23831-003010	Gioco normale	30	55	10	0,8	48,5	36,5	7,35	8,36
23831-003510	Gioco normale	35	60	10	0,8	53,5	41,5	7,64	9,12
23831-004010	Gioco normale	40	65	10	0,8	58,5	46,5	8,33	10,6
23831-004510	Gioco normale	45	70	10	0,8	63,5	51,5	8,62	11,3
23831-005013	Gioco normale	50	80	13	0,8	74	56	16,7	20,9
23831-006013	Gioco normale	60	90	13	0,8	84	66	18	24,3
23831-007013	Gioco normale	70	100	13	0,8	94	76	19,4	27,7
23831-008016	Gioco normale	80	120	16	0,8	112	88	30,1	42,1
23831-009016	Gioco normale	90	130	16	0,8	122	98	31,4	45,3
23831-102008	Precaricato	20	36	8	0,8	31	24	3,1	3,23
23831-102508	Precaricato	25	41	8	0,8	36	29	3,63	3,83
23831-103010	Precaricato	30	55	10	0,8	48,5	36,5	7,35	8,36
23831-103510	Precaricato	35	60	10	0,8	53,5	41,5	7,64	9,12
23831-104010	Precaricato	40	65	10	0,8	58,5	46,5	8,33	10,6
23831-104510	Precaricato	45	70	10	0,8	63,5	51,5	8,62	11,3
23831-105013	Precaricato	50	80	13	0,8	74	56	16,7	20,9
23831-106013	Precaricato	60	90	13	0,8	84	66	18	24,3
23831-107013	Precaricato	70	100	13	0,8	94	76	19,4	27,7
23831-108016	Precaricato	80	120	16	0,8	112	88	30,1	42,1
23831-109016	Precaricato	90	130	16	0,8	122	98	31,4	45,3