

Descrizione articolo/immagini prodotto



for electrics



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in plastica (ABS e PES).

Versione:

Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.

Nota:

Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite una tastiera a membrana con 3 elementi di comando. Con il dispositivo di comando è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10% e accenderla o spegnerla.

Il collegamento alla lampada avviene tramite un connettore Wieland BST14I2F B1.

Il dispositivo di comando è compatibile con le lampade LED 86050-05.

Certificazioni/norme rispettate:


CE, UKCA.

Range di temperatura:

Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +80 °C.

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Lunghezza cavo	Grado di protezione	Classe di protezione
86091-1	3000	IP54	III