

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Polietilene.

## Indicazioni per l'acquisto:

Fornitura solo su rullo.

## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Diametro consigliato	Colore	Lunghezza	G=Peso g/m
96500-007X25000	carico medio	7-15 mm	arancio	250 m / prodotto su rullo	18
96500-015X20000	carico medio	15-25 mm	blu	200 m / prodotto su rullo	18
96500-025X10000	carico medio	25-50 mm	giallo	100 m / prodotto su rullo	40
96500-050X10000	carico medio	50-100 mm	rosso	100 m / prodotto su rullo	85
96500-100X05000	carico medio	100-200 mm	verde	50 m / prodotto su rullo	100
96500-200X05000	carico medio	200-300 mm	arancio	50 m / prodotto su rullo	120
96500-300X05000	carico medio	300-600 mm	bianco	50 m / prodotto su rullo	250
96500-007X250001	carico leggero	7-15 mm	arancio	250 m / prodotto su rullo	14
96500-015X250001	carico leggero	15-25 mm	blu	250 m / prodotto su rullo	14
96500-025X100001	carico leggero	25-50 mm	giallo	100 m / prodotto su rullo	30
96500-050X100001	carico leggero	50-100 mm	rosso	100 m / prodotto su rullo	50
96500-080X100001	carico leggero	80-150 mm	rosso	100 m / prodotto su rullo	50
96500-150X100001	carico leggero	150-250 mm	nero	100 m / prodotto su rullo	60
96500-005X050002	carico pesante	5-10 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	16
96500-010X050002	carico pesante	10-20 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	27
96500-020X050002	carico pesante	20-30 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	40
96500-030X050002	carico pesante	30-45 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	45
96500-045X050002	carico pesante	45-75 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	70
96500-075X050002	carico pesante	75-100 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	120
96500-100X050002	carico pesante	100-150 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	140
96500-150X050002	carico pesante	150-180 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	180
96500-180X050002	carico pesante	180-220 mm	blu	50 m / prodotto su rullo	190
96500-005X300003	carico molto leggero	5-25 mm	incolore	300 m / prodotto su rullo	8
96500-020X500003	carico molto leggero	20-50 mm	verde	500 m / prodotto su rullo	13
96500-050X200003	carico molto leggero	50-90 mm	rosso	200 m / prodotto su rullo	20