

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alluminio EN AW-6060.

**Versione:**

Anodizzato colore nero.

**Nota:**


Base semplice per l'alloggiamento di barre in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.

**Nota disegno:**

Tolleranza di posizione fori calibrati:  $\pm 0,01$

Tolleranza di posizione fori:  $\pm 0,1$

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B	D	D1	H	H1	L	T
29200-1122	12	22	22	30	12	5,5	35	7	30	8
29200-1202	20	30	30	40	20	5,5	50	15	40	10
29200-1302	30	40	40	50	30	6,5	50	15	50	10
29200-1402	40	48	48	60	40	8,5	50	15	60	10