

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretana), O-ring in gomma (NBR).

Versione:

Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 µm.

Range di temperatura:

Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.

Nota disegno:

Forma A: senza sfiato


Forma B: con sfiato

Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring

2) Filtro d'aria solo per forma C

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine Forma A | N. ordine Forma B | N. ordine Forma C | D | D1 | D2 | L | L1 | S min. |
|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|------|--------|
| 28022-13018 | 28022-23018 | 28022-33018 | 30 | 18 | 23 | 14 | 14 | 8 |
| 28022-13020 | 28022-23020 | 28022-33020 | 30 | 20 | 24 | 14 | 15,5 | 8 |
| 28022-13026 | 28022-23026 | 28022-33026 | 30 | 26 | 30 | 14 | 16,5 | 9,5 |
| 28022-13030 | 28022-23030 | 28022-33030 | 30 | 30 | 34 | 14 | 17 | 9,5 |