

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU). O-ring in gomma (NBR).

Versione:

Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 60 µm.

Nota:

Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria

Forma B: con filtro d'aria


Range di temperatura:

Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.

Nota disegno:

- 1) Coperchio
- 2) Filtro d'aria solo per forma B
- 3) O-ring

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine Forma A	N. ordine Forma B	D	D1	D2	L	L1
28034-136038	28034-236038	36	G3/8	23	17	11
28034-141012	28034-241012	41	G1/2	28	18	12
28034-147034	28034-247034	47	G3/4	33	17	12
28034-152100	28034-252100	52	G1	38	20	12
28034-163114	28034-263114	63	G1 1/4	49	23	13
28034-163112	28034-263112	63	G1 1/2	55	23	13,5
28034-1361615	28034-2361615	36	M16x1,5	23	17	11
28034-1411815	28034-2411815	41	M18x1,5	28	17,5	12
28034-1412015	28034-2412015	41	M20x1,5	28	17,5	12
28034-1412215	28034-2412215	41	M22x1,5	28	17,5	12

