

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).

**Versione:**

colore nero.

**Range di temperatura:**

Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.

**Nota disegno:**


Forma A: con simbolo grafico di riempimento

Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

1) O-ring

2) Foro di sfiato solo per forma B

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine     | Forma | D    | D1      | L    | L1   |
|---------------|-------|------|---------|------|------|
| 28030-120014  | A     | 20   | G1/4    | 9    | 9    |
| 28030-120038  | A     | 20,5 | G3/8    | 9    | 10   |
| 28030-128012  | A     | 28   | G1/2    | 10,5 | 10,5 |
| 28030-131034  | A     | 31   | G3/4    | 12   | 11   |
| 28030-139100  | A     | 39   | G1      | 12   | 12   |
| 28030-149114  | A     | 49   | G1 1/4  | 13   | 13,5 |
| 28030-155112  | A     | 55   | G1 1/2  | 14,7 | 14,5 |
| 28030-168200  | A     | 68,5 | G2      | 15   | 16   |
| 28030-1201415 | A     | 20   | M14X1,5 | 9    | 9    |
| 28030-1201615 | A     | 20   | M16X1,5 | 9    | 10   |
| 28030-1281815 | A     | 28   | M18X1,5 | 10,5 | 10   |
| 28030-1282015 | A     | 28   | M20X1,5 | 10,5 | 10   |

## Sintesi articoli

| N. ordine     | Forma | D    | D1      | L    | L1   |
|---------------|-------|------|---------|------|------|
| 28030-1282215 | A     | 28   | M22X1,5 | 10,5 | 10   |
| 28030-220014  | B     | 20   | G1/4    | 9    | 9    |
| 28030-220038  | B     | 20,5 | G3/8    | 9    | 10   |
| 28030-228012  | B     | 28   | G1/2    | 10,5 | 10,5 |
| 28030-231034  | B     | 31   | G3/4    | 12   | 11   |
| 28030-239100  | B     | 39   | G1      | 12   | 12   |
| 28030-249114  | B     | 49   | G1 1/4  | 13   | 13,5 |
| 28030-255112  | B     | 55   | G1 1/2  | 14,7 | 14,5 |
| 28030-268200  | B     | 68,5 | G2      | 15   | 16   |
| 28030-2201415 | B     | 20   | M14X1,5 | 9    | 9    |
| 28030-2201615 | B     | 20   | M16X1,5 | 9    | 10   |
| 28030-2281815 | B     | 28   | M18X1,5 | 10,5 | 10   |
| 28030-2282015 | B     | 28   | M20X1,5 | 10,5 | 10   |
| 28030-2282215 | B     | 28   | M22X1,5 | 10,5 | 10   |