

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Pressofusione di alluminio.

Asse in acciaio inox.

Versione:

Cerniera verniciata a polvere colore argento.

Asse non trattato.

Nota:

Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.

La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.


I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Su richiesta:

Cerniere con punte di posizionamento (cave 5, 6, 8, 10, 12 e 14) per profili in alluminio.

Combinazioni di diverse lunghezze di alette.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	F1 N	F2 N
27870-1251515	52	15	15	26	26	48	410	250
27870-1301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	450	280
27870-1352020	72	20	20	36	36	48	500	250
27870-1402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	550	200
27870-1452525	87	25	25	43,5	43,5	48	550	200
27870-1502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	550	175
27870-1603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	575	150