


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.

Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.

## Versione:

Giunto e flangia temprati e fosfatati.

Dado brunito.


## Nota:

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.

Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione	D	D1	L	L1 min.	L2 min.	L3	L4	SW	SW1	Compensazione dello spostamento radiale X max.	Carico di compressione e di trazione max. ammesso kN
23450-06	filettatura interna	M6	21	37,5	11	-	9	18	19	10	0,6	2,5
23450-08	filettatura interna	M8	26	45	13,5	-	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5
23450-10	filettatura interna	M10	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5
23450-101	filettatura interna	M10x1,25	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5
23450-12	filettatura interna	M12	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10
23450-121	filettatura interna	M12x1,25	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10
23450-16	filettatura interna	M16	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18
23450-161	filettatura interna	M16x1,5	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18
23450-20	filettatura interna	M20	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30
23450-201	filettatura interna	M20x1,5	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30
23450-0614	filettatura esterna	M6	21	37,5	11	14	9	18	19	10	0,6	2,5
23450-0817	filettatura esterna	M8	26	45	13,5	17	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5
23450-1020	filettatura esterna	M10	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5
23450-10201	filettatura esterna	M10x1,25	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5
23450-1225	filettatura esterna	M12	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10

## Sintesi articoli

N. ordine	Versione	D	D1	L	L1 min.	L2	L3 min.	L4	SW	SW1	Compensazione dello spostamento radiale X max.	Carico di compressione e di trazione max. ammesso kN
23450-12251	filettatura esterna	M12x1,25	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10
23450-1630	filettatura esterna	M16	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18
23450-16301	filettatura esterna	M16x1,5	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18
23450-2035	filettatura esterna	M20	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30
23450-20351	filettatura esterna	M20x1,5	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30