

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.


Versione:

Classe di resistenza 8.8 zincata.

Nota:

Elemento di fissaggio universale. La vite con testa a martello viene inserita nella cava del profilato e può pertanto essere installata, anche a posteriori, in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Tipo	Larghezza cava	B	C	D	H	L	L1	N
07094-0806015X16	B	8	14,5	7,7	M6	1,5	16	16	7,7

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo	Larghezza cava	B	C	D	H	L	L1	N
07094-0806015X20	B	8	18,5	7,7	M6	1,5	20	16	7,7
07094-0806015X25	B	8	23,5	7,7	M6	1,5	25	16	7,7
07094-1008030X20	B	10	17	8,5	M8	3	20	19	9,7
07094-1008030X25	B	10	22	8,5	M8	3	25	19	9,7
07094-1008030X30	B	10	27	8,5	M8	3	30	19	9,7
07094-1008030X40	B	10	37	8,5	M8	3	40	19	9,7
07094-1008030X60	B	10	57	8,5	M8	3	60	19	9,7