

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Corpo e asta di comando in acciaio da bonifica 1.0501,  
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.

**Nota:**

Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.

## Sintesi articoli

N. ordine	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	H2	M=Mandrino pressore	D1	D2	S1	Corsa S	F kN	Impugnatura in plastica
05170-010	26	52	42	34	13	15	130	18	20	101	20	20	M6x30	10	M16x1,5	6	26	1	05200-205
05170-012	32	75	60	50	20	18	170	30	30	139	25	28	M8x40	12	M20x1,5	8	40	1,5	05200-120
05170-016	40	105	92	78	35	20	213	60	35	155	32	44	M10x50	16	M27x1,5	8	70	3,5	05200-135