



## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Pomello a lobi: resina termoplastica.

Bussola acciaio.

Rondella: acciaio 140 HV.

Vite a occhiello: acciaio, classe di resistenza 8.8.

Perno: acciaio da bonifica 1.1181.

**Versione:**

Pomello a lobi colore nero.

Bussola zincata, passivata blu.

Rondella non trattata.

Vite a occhiello brunita.


Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.

**Nota:**

Le viti orientabili sono fornite non assemblate.

Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 min.	L2 max.	S
05660-06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
05660-06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
05660-08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
05660-08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
05660-10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
05660-10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12