


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio per cuscinetti volventi.

Versione:

temprato e brunito.

Nota:


Con una tolleranza di interasse di $\pm 0,005$ mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a $\pm 0,013$ mm.

Con una tolleranza di interasse di $\pm 0,03$ mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a $\pm 0,04$ mm.

Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.

Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D	T=Tolleranza	D1	L	Foro di alloggiamento per bussola di centraggio Ø +0,010
03154-113013	qualità I	13	+0,005 - +0,018	19,04	13	19,016
03154-113020	qualità I	13	+0,005 - +0,018	19,04	20	19,016
03154-116020	qualità I	16	+0,005 - +0,018	25,042	20	25,016
03154-116025	qualità I	16	+0,005 - +0,018	25,042	25	25,016
03154-120020	qualità I	20	+0,005 - +0,018	35,042	20	35,018
03154-120025	qualità I	20	+0,005 - +0,018	35,042	25	35,018
03154-125020	qualità I	25	+0,005 - +0,018	35,042	20	35,018
03154-125025	qualità I	25	+0,005 - +0,018	35,042	25	35,018
03154-130020	qualità I	30	+0,005 - +0,018	45,042	20	45,018
03154-130025	qualità I	30	+0,005 - +0,018	45,042	25	45,018
03154-135020	qualità I	35	+0,005 - +0,018	45,042	20	45,018
03154-135025	qualità I	35	+0,005 - +0,018	45,042	25	45,018
03154-135040	qualità I	35	+0,005 - +0,018	45,042	40	45,018
03154-135050	qualità I	35	+0,005 - +0,018	45,042	50	45,018
03154-150020	qualità I	50	+0,005 - +0,018	63,546	20	63,521
03154-150040	qualità I	50	+0,005 - +0,018	63,546	40	63,521
03154-150050	qualità I	50	+0,005 - +0,018	63,546	50	63,521
03154-213013	qualità II	13	+0,025 - +0,050	19,04	13	19,016
03154-213020	qualità II	13	+0,025 - +0,050	19,04	20	19,016
03154-216020	qualità II	16	+0,025 - +0,050	25,042	20	25,016
03154-216025	qualità II	16	+0,025 - +0,050	25,042	25	25,016
03154-220020	qualità II	20	+0,025 - +0,050	35,042	20	35,018
03154-220025	qualità II	20	+0,025 - +0,050	35,042	25	35,018
03154-225020	qualità II	25	+0,025 - +0,050	35,042	20	35,018
03154-225025	qualità II	25	+0,025 - +0,050	35,042	25	35,018
03154-230020	qualità II	30	+0,025 - +0,050	45,042	20	45,018
03154-235025	qualità II	35	+0,025 - +0,050	45,042	25	45,018
03154-235040	qualità II	35	+0,025 - +0,050	45,042	40	45,018
03154-235050	qualità II	35	+0,025 - +0,050	45,042	50	45,018
03154-250025	qualità II	50	+0,025 - +0,050	63,546	25	63,521
03154-250050	qualità II	50	+0,025 - +0,050	63,546	50	63,521