


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica, trattato termicamente.

Versione:

brunito.

Nota:




Grazie al nasello arrotondato i supporti regolabili possono essere utilizzati anche come elementi di posizionamento per pezzi provvisti di fori.

Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.

Nota disegno:

1) Controdado

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	G	SW	SW1
02037-06006	6	37	6	6	25	M6	13	10
02037-06012	6	43	12	6	25	M6	13	10
02037-08008	8	45	8	7	30	M8	13	13
02037-08016	8	53	16	7	30	M8	13	13
02037-10010	10	58	10	8	40	M10	17	17
02037-10020	10	68	20	8	40	M10	17	17
02037-12012	12	72	12	10	50	M12	19	19
02037-12024	12	84	24	10	50	M12	19	19
02037-16016	16	89	16	13	60	M16	24	24

Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	G	SW	SW1
02037-16032	16	105	32	13	60	M16	24	24
02037-20020	20	115	20	15	80	M20	36	30
02037-20040	20	135	40	15	80	M20	36	30