


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica 1.7225.

Versione:


trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.

Nota:


Le staffe di bloccaggio a gomito con scanalatura lunga si utilizzano anche per le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 04200.

Disegni


04100-01 (0,5 kg)



04100-05 (0,48 kg)



04100-10 (0,35 kg)



Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
04100-01	Staffa di bloccaggio	140	67	40	-	-	-	36	24	13	-	41	16	26	-	-	-	10
04100-05	Staffa di bloccaggio	135	87	26	8	10	10	36	21	13	-	42	16	30	18	5	12	-
04100-10	Staffa di bloccaggio	110	67	25	8	9	-	36	21	13	29,5	27	16	-	15	5	7	-
04100-16	Staffa di bloccaggio	18	-	-	-	-	-	50	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-