

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Perni in acciaio da bonifica.

Pomello zigrinato in acciaio da bonifica.

Versione:

Perni trattati termicamente e rettificati.

Pomello zigrinato trattato termicamente e brunito.

Nota:

La lunghezza dei bulloni di fissaggio deve essere adattata dal cliente al pezzo da lavorare.


La misura C definisce la lunghezza del bullone di fissaggio allo stato grezzo.

In base allo spessore del pezzo da lavorare, la misura C deve essere regolata autonomamente dal cliente.


Successivamente, si deve tagliare la filettatura misura J sul bullone di fissaggio.

Per determinare la lunghezza del bullone di fissaggio, è necessario consultare il disegno di montaggio.

Dopo aver lavorato il bullone di fissaggio alla lunghezza totale corretta, il pomello zigrinato viene fissato e controbloccato sul bullone di fissaggio con i due perni filettati.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	T	Compatibile con
04400-412100	12	12	100	18	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	04400-506501
04400-416100	12	16	100	24	23	38	6,5	M8	M8x8	21,5	7	04400-506501
04400-516120	16	16	120	24	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	04400-638001
04400-520120	16	20	120	30	29	48	9,5	M10	M10x10	28	9	04400-638001