


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.

Versione:


cementato e brunito.

Nota:

La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. Grazie alla sua forma piatta, consente la lavorazione di pezzi senza dover applicare il tenditore. Allentando la presa, la ganaschia di serraggio si ritira grazie alla forza elastica.

Con l'appoggio regolabile 02395, le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine a destra	N. ordine a sinistra	Versione 2	Dimensioni della cava A	D1	D2	L1	L2	L3	B	H1	H2	H3	H4	S	F max. kN
04520-310X1	04520-110X1	Ganascia piana	10	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-310X2	04520-110X2	Ganascia a V	10	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-312X1	04520-112X1	Ganascia piana	12	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-312X2	04520-112X2	Ganascia a V	12	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-412X1	04520-212X1	Ganascia piana	12	M12	12,5	190	72	40	48	38	60	16	62	4	7
04520-412X2	04520-212X2	Ganascia a V	12	M12	12,5	190	72	40	48	38	60	16	62	4	7
04520-314X1	04520-114X1	Ganascia piana	14	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-314X2	04520-114X2	Ganascia a V	14	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-414X1	04520-214X1	Ganascia piana	14	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-414X2	04520-214X2	Ganascia a V	14	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-418X1	04520-218X1	Ganascia piana	18	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7

Sintesi articoli

N. ordine a destra	N. ordine a sinistra	Versione 2	Dimensioni della cava A	D1	D2	L1	L2	L3	B	H1	H2	H3	H4	S	F max. kN
04520-418X2	04520-218X2	Ganascia a V	18	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7