

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Corpo base in acciaio 1.1191.

Versione:

brunito. Bussole di centraggio temprate.

Nota:


Questo modulo, che comprende la staffa di fissaggio laterale regolabile e il riscontro, serve a serrare e a tenere premuto in una singola fase di lavoro. La forza di serraggio viene convertita mediante il riscontro in forza di trazione discendente e garantisce così un'efficace pressione del pezzo. La staffa di fissaggio laterale è dotata di 2 perni filettati DIN 913, i quali evitano uno scivolamento indietro durante la procedura di serraggio.

Disegni

04562-212

04562-112

A-A



Sintesi articoli

N. ordine	F N	F1 N	Coppia di serraggio della vite C1 Nm
04562-112	25000	5000	30
04562-212	22500	4500	30