


Description de l'article/illustrations du produit



Description

**Matière :**

Fonte grise EN G.JL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.

**Nota :**

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

**Indication de dessin :**

Surfaces usinées:  $\pm 0,25$  mm

Surfaces brutes:  $\pm 2$  mm


Tolérances sur longueur:

$\leq 200$  mm:  $+3/+10$

de 201 mm à 590 mm:  $+8/+15$

$\geq 600$  mm:  $+20/+50$

Dessins



## Aperçu des articles

Référence fonte grise	L = Longueur	B	H	H1	S	S1	R
01560-03X	600	80	80	25	16	21	6
01560-04X	300/600	100	100	32	20	26	8
01560-05X	200/300/600	125	125	45	20	26	8