

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Description du produit :**

La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre parfaitement à son environnement.

**Matière :**

Tube ovale en aluminium EN AW-6060.  
Douille taraudée en acier.

**Finition :**

anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020

**Nota :**

Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.

**Montage :**

La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.


**Avantages :**

Aspect massif et légèreté.  
Design élégant et intemporel.  
Poignée de forme ergonomique.  
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.

**Accessoires :**

07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet  
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762  
07171 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017

## Dessins



## Aperçu des articles

## Poignée tubulaire ovale, aluminium

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	A	B	D	H	L	Charge N
06938-02-250083	nature	anodisé	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-300083	nature	anodisé	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-400083	nature	anodisé	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-500083	nature	anodisé	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-250081	noir	laqué poudre	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-300081	noir	laqué poudre	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-400081	noir	laqué poudre	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-500081	noir	laqué poudre	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-2500827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-3000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-4000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-5000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-2500884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-3000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-4000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-5000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	500	34	M8	62	546,4	1000