












# Aperçu des bagues de serrage expansibles et des frettes de serrage

Série		Diamètre d'arbre à partir de	Transmission au couple	Pression d'ajustement sur le moyeu	Autocentrant	Décalage axial du moyeu lors du montage	Hauteur D2 / D			Longueur de construction			
							plate	moyen	haut	court	moyen	long	
Bagues de serrage	23350		8 mm	moyen	faible	oui	non	X					X
	23351		19 mm	haut	moyen	oui	oui			X		X	
	23352		19 mm	moyen	bas	oui	non			X		X	
	23354		6 mm	moyen	bas	oui	oui		X		X		
	23356		19 mm	moyen	moyen	oui	oui			X	X		
	23358		19 mm	moyen	moyen	oui	non			X	X		
	23360		19 mm	moyen	haut	non	non			X	X		
	23362		25 mm	haut	moyen	oui	oui			X			X
	23368		5 mm	bas	faible	oui	oui	X					X
Frettes de serrage	23380		14 mm	haut	-	oui	non		X			X	
	23382		18 mm	haut	-	oui	non		X			X	