

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.

Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).

Jauge d'huile en zinc.

Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.

Finition :

Corps noir.

Couvercle rouge.

Finesse de filtration 50 µm.

Jauge d'huile phosphatée.

Nota :

Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air

Forme B : avec filtre à air

Plage de température :

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.

Sur demande :

Jauges d'huile avec encoches «min.» et «max.».


Indication de dessin :

1) Capsule

2) Filtre à air uniquement forme B

3) Joint torique

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	L	L1
28054-136038	A	36	G3/8	23	4	17	11
28054-141012	A	41	G1/2	28	4	18	12
28054-147034	A	47	G3/4	33	5	17	12

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	L	L1
28054-152100	A	52	G1	38	5	20	12
28054-163114	A	63	G1 1/4	49	5	23	13
28054-163112	A	63	G1 1/2	55	5	23	13,5
28054-1361615	A	36	M16x1,5	23	4	17	11
28054-1411815	A	41	M18x1,5	28	4	17,5	12
28054-1412015	A	41	M20x1,5	28	4	17,5	12
28054-1412215	A	41	M22x1,5	28	4	17,5	12
28054-236038	B	36	G3/8	23	4	17	11
28054-241012	B	41	G1/2	28	4	18	12
28054-247034	B	47	G3/4	33	5	17	12
28054-252100	B	52	G1	38	5	20	12
28054-263114	B	63	G1 1/4	49	5	23	13
28054-263112	B	63	G1 1/2	55	5	23	13,5
28054-2361615	B	36	M16x1,5	23	4	17	11
28054-2411815	B	41	M18x1,5	28	4	17,5	12
28054-2412015	B	41	M20x1,5	28	4	17,5	12
28054-2412215	B	41	M22x1,5	28	4	17,5	12