

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Plastique thermdurçissable PF 31 noir.

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.

Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.

## Finition :

Poli finition miroir.

## Nota :

Le volant est livré avec la poignée non montée.

## Sur demande :


Autres alésages.

## Indication de dessin :

Forme D : avec avant-trou

Forme E : avec trou lisse

## Dessins



## Aperçu des articles

## Volant plein avec poignée tournante, insert en acier

Référence	Forme	Type de forme	Matériau pièces en acier	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
06287-1100X10	E	avec alésage	acier	100	10H8	22	20	79	M6	29	-	9	8	29,5	19	39	54,7

Aperçu des articles

---