


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de traitement.

**Finition :**

Cémenté et bruni.

**Nota :**

Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l'action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l'aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).

La vis de butée permet après réglage d'empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.


Pour réf. 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 et 04516-006035 :  
Exécution en 2 inserts ronds en carbure.

**Force de serrage :**

04516-006... = 3800 N

04516-010... = 7200 N

## Dessins




Forme A  
Mors strié  
en acier traité

Forme B  
Mors avec :  
2 inserts ronds en  
carbure

Forme C  
Mors avec :  
2 inserts ronds en carbure  
et vé de centrage

Forme D  
Mors strié  
en POM



## Aperçu des articles

| Référence    | Forme | Finition 1 | A  | B  | D  | D1  | D2<br>max. | D3<br>min. | E  | E1 | E2 | E3 | H  | H1 | K | K1 | L    | L1 | L2 | R   | F=Force<br>de serrage<br>N |
|--------------|-------|------------|----|----|----|-----|------------|------------|----|----|----|----|----|----|---|----|------|----|----|-----|----------------------------|
| 04516-006005 | A     | droite     | 78 | 25 | 12 | 6,2 | -          | -          | 11 | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800                       |

## Aperçu des articles

| Référence    | Forme | Finition 1 | A     | B  | D  | D1   | D2<br>max. | D3<br>min. | E    | E1 | E2 | E3 | H  | H1 | K   | K1 | L    | L1 | L2   | R   | F=Force<br>de serrage<br>N |
|--------------|-------|------------|-------|----|----|------|------------|------------|------|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|------|-----|----------------------------|
| 04516-010005 | A     | droite     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 71   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006025 | A     | gauche     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010025 | A     | gauche     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 71   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006010 | B     | droite     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | ø8   | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010010 | B     | droite     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006030 | B     | gauche     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | ø8   | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010030 | B     | gauche     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006015 | C     | droite     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | 9,5        | 2,5        | ø8   | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010015 | C     | droite     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27         | 4,5        | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006035 | C     | gauche     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | 9,5        | 2,5        | ø8   | 12 | 8  | 4  | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010035 | C     | gauche     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27         | 4,5        | 12,7 | 20 | 13 | 7  | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73   | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006020 | D     | droite     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010020 | D     | droite     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |
| 04516-006040 | D     | gauche     | 78    | 25 | 12 | 6,2  | -          | -          | 11   | 12 | 8  | 4  | 25 | 45 | 4   | 26 | 46,5 | 22 | 20   | 110 | 3800                       |
| 04516-010040 | D     | gauche     | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | -          | -          | 18   | 20 | 13 | 7  | 40 | 74 | 6   | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200                       |