

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Acier de traitement et fonte GS.

**Finition :**

Traité et bruni.

Surface d'appui de la cale : rectifié.

**Nota :**


Réglage sensitif, grâce à la vis moletée ou une clé à six pans. Translation verticale sans déplacement latéral. Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l'usinage de pièces lourdes. Une tête bombée 02210-01 est fournie avec chaque cale réglable en hauteur.

H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.

**Indication de dessin :**

1) Trou de centrage pour 02210

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Plage de serrage	B	B1	H	H1	H2	L	SW	Course de réglage (hauteur) par tour de vis	F kN
02320-50	55 - 68	63	40	55	68	7	63	13	0,86	40
02320-100	100 - 125	115	60	100	125	20	125	24	1,16	100

