

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : acier.

Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.

Nota :

Pompe à graisse deux mains pour cartouches à visser 500 g. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Vidange complète de la cartouche selon le principe du vide. Remplacement rapide et propre de la cartouche. Le niveau de remplissage et le type de graisse sont toujours visibles grâce à la construction ouverte.

Tuyau blindé et embout inclus.

Aperçu des articles

Référence	Volume de remplissage cm ³	Possibilités de remplissage	Medium	Pression bar
97990-13-11500	500	cartouche à visser 500 g	Graisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C	400 bar

Référence	Pression d'éclatement bar	Capacité de pompage par pression cm ³	Taraudage de fixation	Raccord	Embout
97990-13-11500	850 bar	2	M10x1	tuyau blindé Ø11x300	embout de précision