


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.

Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel


Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Poignées boule, taraudage, pouces

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	Taille	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-1A2	acier	gris foncé RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A25	acier	gris clair RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A26	acier	rouge traffic RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A27	acier	jaune colza RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-2A3	acier	gris foncé RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A35	acier	gris clair RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A36	acier	rouge traffic RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A37	acier	jaune colza RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-3A4	acier	gris foncé RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A45	acier	gris clair RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A46	acier	rouge traffic RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A47	acier	jaune colza RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-4A4	acier	gris foncé RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A45	acier	gris clair RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A46	acier	rouge traffic RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14

Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	Taille	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4A47	acier	jaune colza RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A5	acier	gris foncé RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A55	acier	gris clair RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A56	acier	rouge traffic RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A57	acier	jaune colza RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-01A2	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A25	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A26	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A27	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-02A3	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A35	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A36	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A37	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-03A4	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A45	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A46	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A47	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-04A4	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A45	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A46	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A47	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A5	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A55	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A56	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A57	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

Poignées boule, filetage, pouces

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1A2X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A25X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A26X20	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A27X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A2X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A25X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A26X30	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A27X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-2A3X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A35X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A36X20	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A37X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A3X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A35X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A36X40	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A37X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-3A4X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A45X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A46X20	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A47X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A4X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A45X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A46X40	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A47X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-4A4X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A45X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A46X20	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A47X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A4X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A45X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A46X40	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A47X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A5X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A55X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-4A56X30	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A57X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A5X60	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A55X60	filetage	acier	gris clair RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A56X60	filetage	acier	rouge traffic RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A57X60	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-01A2X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A25X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A26X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A27X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A2X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A25X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A26X30	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A27X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-02A3X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A35X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A36X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A37X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A3X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A35X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A36X40	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A37X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-03A4X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A45X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A46X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A47X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A4X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A45X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A46X40	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A47X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-04A4X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A45X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A46X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A47X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A4X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A45X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A46X40	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A47X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14