

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Finition :

Acier galvanisé.


Nota :

Les goupilles à ressort sont entre autres utilisées pour serrer des axes, des tubes et des tiges. Les goupilles à ressort peuvent être montées et démontées manuellement, sans outil et en un temps record.


L'apparence des goupilles à ressort peut différer de celle représentée sur le dessin ou l'illustration.

La taille nominale 21x45 est préférable pour les pièces de raccordement des appareils à trois points.

Pour ce qui est de la dimension B max., l'étrier à ressort doit pouvoir être rabattu sans entrave sur l'axe ou l'arbre.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille nominale	D	L	B max.	B1 max.	B2 max.	D1 min.	H max.
07337-10-05X32	5x32	4,5 +0,3/-0,2	32	36	11,5	7	2,5	18
07337-10-06X42	6x42	5,5 +0,3/-0,2	42	52	14	9	3,6	22
07337-10-08X42	8x42	7,5 +0,3/-0,2	42	52	15	9	3,6	22
07337-10-10X45	10x45	9,5 +0,3/-0,2	45	52	15	12	3,6	22
07337-10-12X45	12x45	11 ±0,5	45	52	15	14	3,6	22
07337-10-12X55	12x55	11 ±0,5	55	60	15	14	4	22